




자기자장

MAGNET M4.0 HARD FERRITE



작동 조건

주변온도	[°C]	-25...250
------	------	-----------

기계적 데이터

무게	[g]	37
크기	[mm]	Ø 30 / L = 10
재질		경질 페라이트 (hard ferrite) HF 24/23
자기장 강도	[mT]	80

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------