

E10774




전선연결이 가능한 소켓

SDOAH040PLSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11509 또는 E11658

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압 [V] < 125 AC / < 150 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -40...85

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 35 x 20 x 30

재질 PBT

모듈형 본체 재질 PBT

너트 재질 PA

비고

포장당 1 갯수

E10774



전선연결이 가능한 소켓


SDOAH040PLSFKPG

전기적 연결

터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PBT; 잠금: PA



연결부

