




접속 케이블

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		ZnAl / Ni
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: ZnAl / Ni



E10778




접속 케이블

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

전기적 연결

케이블: 3 m, PUR / PVC, 흑색; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: ZnAl / Ni

