




접속 케이블

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V] < 250 AC/DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 68

기계적 데이터

재질 PUR

모듈형 본체 재질 PUR

너트 재질 ZnAl / Ni

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: ZnAl / Ni



E10781




접속 케이블

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR / PVC, 흑색; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: ZnAl / Ni

