


E10787



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF030MSS0005E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[M]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스		III

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고


포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함




E10787



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF030MSS0005E03

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
	청색