




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC
-------	-----	----------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	25
크기	[mm]	20 x 20 x 52,5
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고


포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

터미널: ...0,75 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 1/2", 일자형; 코딩: C; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10789



전선연결이 가능한 소켓

SDOGA030MSSFKPG

연결부

