


E10801



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040VAS0020E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압 [M] < 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...70

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 15 x 15 x 42

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당 1 갯수

E10801



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040VAS0020E04

전기적 연결


케이블: 20 m, PVC, 주황색; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함



연결부



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
GY = 회색