


Y 스플리터

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 60 DC

보호 클래스

III

모듈/슬롯 당 최대 전류 부하

[A]

3

최대 전류 부하 합계

[A]

3

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게

[g]

21,8

크기

[mm]

15,4 x 35,4 x 39,1

재질

PUR

모듈형 본체 재질

PUR

너트 재질

황동, 니켈도금함

커넥터 타입

M8

비고

포장당

1 갯수



Y 스플리터

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M8; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함

