


E10813



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF032VAS0010A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
보호 클래스	III

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67

기계적 데이터

재질	PUR
모듈형 본체 재질	PUR
너트 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10813



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAF032VAS0010A03

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
 청색