


E10817



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS



어플리케이션		
특수성(시스템)		할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
과 전압 제어장치		yes; (VDR)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	62,55
크기	[mm]	30 x 15 x 39
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 황색

E10817




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

액세서리	
구성 부품	나사 라벨링을 위한 패널
비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)



전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)

