


밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

어플리케이션 NAMUR

전기적 데이터

동작 전압 [M] < 15 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 30 x 15 x 39

재질 TPU; PUR

모듈형 본체 재질 TPU / PUR

너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)

액세서리

구성 부품 나사
라벨링을 위한 패널

비고

포장당 1 갯수




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)



전기적 연결

케이블: 0,6 m, PVC, 청색, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 B DIN, 3자형; 성형체: TPU / PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)

