


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH042MSS0005A04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC645

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

무게	[g]	163
----	-----	-----

크기	[mm]	15 x 15 x 47
----	------	--------------

재질	PUR 투명함
----	---------

모듈형 본체 재질	PUR, 투명함
-----------	----------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10827



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH042MSS0005A04

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR, 투명함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부



BN =	코어 색상 :
BK =	갈색
BU =	흑색
WH =	청색
	흰색