

E10837




플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAH050VAN00,6A02

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E10853

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

어플리케이션 NAMUR

전기적 데이터

동작 전압 [M] < 15 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 39 x 30 x 15

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당 1 갯수

E10837



플러그를 보유한 접속 케이블


ASTAH050VAN00,6A02

전기적 연결

케이블: 0,6 m, PUR / PVC, 청색, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)



연결부

1 WH

2 BK