


E10845



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS



어플리케이션		
특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
과 전압 제어장치	yes; (VDR)	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급	IP 67	
기계적 데이터		
무게	[g]	58,6
재질	TPU	
모듈형 본체 재질	TPU	
너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	나사 라벨링을 위한 패널	
비고		
포장당	1 갯수	

E10845




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 조임 토크: 0,5 Nm



전기적 연결

케이블: 0,6 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 C DIN, ㄱ자형; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 조임 토크: 0,5 Nm

