


E10853



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAH050VAN00,6A02

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
어플리케이션		NAMUR
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 15 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	39 x 30 x 15
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
비고		
포장당		1 갯수

E10853



플러그를 보유한 접속 케이블


ASTAH050VAN00,6A02

전기적 연결

케이블: 0,6 m, PVC, 청색, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 조임 토크: 0,5 Nm



연결부

1 WH

2 BK