


# E10856



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043MSS0010H04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

### 전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

### 출력

전기적 디자인

PNP

### 작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

### 기계적 데이터

크기

[mm]

27 x 15 x 39

재질

TPU 투명함

모듈형 본체 재질

TPU, 투명함

너트 재질

황동, 니켈도금함

### 디스플레이 / 작동 요소

디스플레이

스위칭 상태

2 x LED, 황색

작동

1 x LED, 녹색

### 비고

포장당

1 갯수

# E10856



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043MSS0010H04

### 전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 1자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 니켈도금함



### 연결부



BK =           코어 색상 :  
BN =           흑색  
BU =           갈색  
WH =           청색  
                  흰색