




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF040MSS0005E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스	III

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67; (나사로 고정시킨 상태)

기계적 데이터

크기 [mm]	16 x 8 x 26
재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함




E10862



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF040MSS0005E04

연결부



코어 색상 :

BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색