

E10863




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF040MSS0002A04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11199

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스		III

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67; (나사로 고정시킨 상태)

기계적 데이터

크기	[mm]	16 x 8 x 26
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함




E10863



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF040MSS0002A04

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색