


E10866



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH030MSS0005E03



전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 250 AC / < 300 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	200
크기	[mm]	27 x 15 x 39
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E10866



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH030MSS0005E03

전기적 연결


케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: C; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부



BK = 코어 색상 :
BU = 흑색
GN/YE = 청색
 녹색/황색