E10869

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043MSS0002H04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC007

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션		
특수성(시스템)		할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
출력		
전기적 디자인		PNP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	27 x 15 x 39
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 비접착을 위해 덧입힘
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수

E10869

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043MSS0002H04

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색; 빛광선이 비춤; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘

연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색