


접속 케이블

VDOAH043MSS0005I04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이

스위칭 상태

2 x LED, 황색

작동

1 x LED, 녹색

비고

포장당

1 갯수

접속 케이블

VDOAH043MSS0005I04STGH040MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음; 빛광선이 비춤; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

