




접속 케이블

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...100
보호등급		IP 68; IP 69K
기계적 데이터		
재질		PVC
모듈형 본체 재질		PVC
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
비고		
포장당		1 갯수



접속 케이블

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



전기적 연결

케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

