

# E10883




## 접속 케이블

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E10884

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



### 어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

### 전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 250 AC / < 300 DC

### 작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

### 기계적 데이터

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

### 비고

포장당

1 갯수



## 접속 케이블

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

## 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



## 전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 빛광선이 비춤; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

## 연결부



## 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

