


접속 케이블

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVW028

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
----------	--------------------------

전기적 데이터

동작 전압	[M]	< 250 AC / < 300 DC
-------	-----	---------------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
------	------	----------

IP 67	
-------	--

기계적 데이터

재질	TPU
----	-----

모듈형 본체 재질	TPU
-----------	-----

너트 재질	황동, 니켈도금합
-------	-----------

비고

포장당	1 갺수
-----	------




접속 케이블

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 빛광선이 비춤; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

