

E10885




스플리터 박스

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11728

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...55 DC

모듈/슬롯 당 최대 전류 부하

[A]

4

최대 전류 부하 합계

[A]

12

작동 조건

주변온도

[°C]

-15...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

크기

[mm]

28 x 60 x 118

포트 스플리터 박스 수

4

커넥터 타입

M12

비고

포장당

1 갯수



스플리터 박스

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS


전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M23; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부

