


전선연결이 가능한 소켓

SDOAK190MSSFKPG



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	7,5

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 65

기계적 데이터

무게	[g]	148,5
크기	[mm]	51 x 26 x 58
재질		황동 니켈도금합
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금합
너트 재질		황동, 니켈도금합

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

슬더링(납땀): ...1 mm²; 케이블 피복: Ø 10...14 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23, 7자형; 성형체: 황동, 니켈도금합; 잠금: 황동, 니켈도금합



E10886



전선연결이 가능한 소켓

SDOAK190MSSFKPG

연결부

