


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAK120MSS0005A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
------	------	----------

보호등급		IP 65
------	--	-------

기계적 데이터

크기	[mm]	51 x 26 x 58
----	------	--------------

재질		황동 니켈도금함
----	--	----------

모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함
-----------	--	-----------

너트 재질		황동, 니켈도금함
-------	--	-----------

비고


포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23, ㄱ자형; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10897



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAK120MSS0005A

연결부

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE