


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043SCS0005I04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVW008

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
최대 전류 부하 합계 [A]	4

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 68

기계적 데이터

크기 [mm]	27 x 15 x 39
재질	TPU 투명함
모듈형 본체 재질	TPU, 투명함
너트 재질	황동, 비접착을 위해 덧입힘

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

E10913



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043SCS0005I04

비고

포장당


1 갯수

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 빛광선이 비춤; 4 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 1자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색