


E10919



전선 연결된 플러그

SSTGF030MSSFKPG



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 60 DC

출력

전기적 디자인

PNP

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...85

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게

[g]

10,7

크기

[mm]

12 x 12 x 50

재질

PA

모듈형 본체 재질

PA

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당

1 갯수

E10919



전선 연결된 플러그

SSTGF030MSSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: 0,14...0,5 mm²; 케이블 피복: Ø 3,5...5 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

