


# E10922



## 스플리터 박스

ZDO8F039MSS0010A10

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

### 전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
보호 클래스	III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A]	2
최대 전류 부하 합계 [A]	4

### 작동 조건

주변온도 [°C]	-15...90
보호등급	IP 67

### 기계적 데이터

재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
포트 스플리터 박스 수	8

### 디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	8 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

### 비고

포장당	1 갯수
-----	------

# E10922



## 스플리터 박스


ZDO8F039MSS0010A10

### 전기적 연결

케이블: 10 m, PUR / PVC, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### 전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 8 x M8; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm




# E10922



## 스플리터 박스

ZDO8F039MSS0010A10

### 연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색