


E10930



접속 케이블

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템) 할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...55 DC

보호 클래스 III

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 니켈도금함

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10930




접속 케이블

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

전기적 연결

케이블: 2 m, 할로겐 함유되지 않음; 3 x 0,34 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

