

E10946




스플리터 박스

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EBC008

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[M]

10...30 DC

보호 클래스

II

모듈/슬롯 당 최대 전류 부하

[A]

4

최대 전류 부하 합계

[A]

10

작동 조건

주변온도

[°C]

-15...80

보호등급

IP 67

기계적 데이터

크기

[mm]

28 x 60 x 125

E10946



스플리터 박스

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
포트 스플리터 박스 수	6
커넥터 타입	M12

디스플레이 / 작동 요소


디스플레이	스위칭 상태	12 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------


전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M23; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



E10946



스플리터 박스

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

연결부

