


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAK190MSS0005B19

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 65

기계적 데이터

크기	[mm]	51 x 26 x 58
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함



E10947



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAK190MSS0005B19

연결부

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색