





소켓을 보유한 접속 케이블
ADOGK190MSS0010B19

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 65
기계적 데이터		
크기	[mm]	26 x 26 x 49
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 10 m, PUR, 흑색, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)		
전기적 연결 - 소켓		
커넥터: 1 x M23; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함		



E10948



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGK190MSS0010B19

연결부