


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050VAS0025E05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 30 AC / < 36 DC

최대 전류 부하 합계

[A]

4

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...100

보호등급

IP 68

기계적 데이터

크기

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

재질

PVC

모듈형 본체 재질

PVC

너트 재질

스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당

1 갯수

E10953



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH050VAS0025E05

전기적 연결

케이블: 25 m, PVC, 주황색, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
WH =	흰색