


## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH050VAS0010E05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

## 전기적 데이터

동작 전압

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

최대 전류 부하 합계

[A]

4

## 작동 조건

주변온도

[°C]

-25...100

보호등급

IP 68

## 기계적 데이터

크기

[mm]

15 x 15 x 46

재질

PVC

모듈형 본체 재질

PVC

너트 재질

스텐레스 (1.4404 / 316L)

## 비고

포장당

1 갯수

# E10955



## 소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH050VAS0010E05

### 전기적 연결

케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



### 연결부

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |         |
|------|---------|
|      | 코어 색상 : |
| BK = | 흑색      |
| BN = | 갈색      |
| BU = | 청색      |
| GY = | 회색      |
| WH = | 흰색      |