


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH050SCS0005I05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 68

기계적 데이터

크기 [mm]	15 x 15 x 43
재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 비접착을 위해 덧입힘

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10961



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH050SCS0005I05

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,5 mm; 빛광선이 비춤; 5 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
WH =	흰색