
# E10964

## 소켓을 보유한 접속 케이블

**ADOAH050MSS0005H05**

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC074
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !




| | | |
|---|---|---|
| **어플리케이션** | | |
| 특수성(시스템) | | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | | yes |
| **전기적 데이터** | | |
| 동작 전압 | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4 |
| **작동 조건** | | |
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
| 보호등급 | | IP 68 |
| **기계적 데이터** | | |
| 크기 | [mm] | 27 x 15 x 39 |
| 재질 | | TPU |
| 모듈형 본체 재질 | | TPU |
| 너트 재질 | | 황동, 니켈도금함 |
| **비고** | | |
| 포장당 | | 1 갯수 |

# E10964

## 소켓을 보유한 접속 케이블

**ADOAH050MSS0005H05**

### 전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm




### 연결부




| | |
|---|---|
| | 코어 색상 : |
| BK = | 흑색 |
| BN = | 갈색 |
| BU = | 청색 |
| GY = | 회색 |
| WH = | 흰색 |