E10977

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH080MSS0010A06



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 60 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	2
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	468,7
크기	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		아연 주조함, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E10977

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH080MSS0010A06

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 흑색, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함

연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
WH =	흰색
YE =	황색