


# E10978



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH080MSS0002A06

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 전기적 데이터

동작 전압 [M] < 30 AC / < 36 DC

### 작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

### 기계적 데이터

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 니켈도금함

### 비고

포장당 1 갯수

### 전기적 연결

케이블: 2 m, PUR / PVC, 흑색; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함




# E10978



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH080MSS0002A06

### 연결부



코어 색상 :

BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
WH =	흰색
YE =	황색