

E10979




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH080MSS0005A06

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E10980

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[M]	< 30 AC / < 36 DC
-------	-----	-------------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E10979



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH080MSS0005A06

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR / PVC, 흑색; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
WH =	흰색
YE =	황색