


## 접속 케이블

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 어플리케이션

|          |             |
|----------|-------------|
| 특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
|----------|-------------|

## 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | 10...30 DC |
| 보호 클래스    | III        |

## 작동 조건

|           |          |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -25...90 |
| 보호등급      | IP 67    |

## 기계적 데이터

|           |           |
|-----------|-----------|
| 재질        | TPU       |
| 모듈형 본체 재질 | TPU       |
| 너트 재질     | 황동, 니켈도금함 |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

## 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



# E10991




## 접속 케이블

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

### 전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### 연결부



### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

