




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11422

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 24 AC/DC

과 전압 제어장치

yes; (VDR)

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

크기

[mm]

15 x 15 x 46,5

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이

스위칭 상태

1 x LED, 황색

액세서리

구성 부품

나사

라벨링을 위한 패널

비고

포장당


1 갯수

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결

케이블: 0,6 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음; 3 x 0,5 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 B DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

