


E10007



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042ZDS0002E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
출력		
전기적 디자인		NPN
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	36 x 15 x 26
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수

E10007



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042ZDS0002E03

전기적 연결


케이블: 2 m, PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함



연결부



BN =

BK =

BU =

코어 색상 :

갈색

흑색

청색