


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042ZDS0005E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

재질	PUR
----	-----

모듈형 본체 재질	PUR
-----------	-----

너트 재질	아연 주조합
-------	--------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10008



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042ZDS0005E03

전기적 연결


케이블: 5 m, PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함



연결부



BN =	코어 색상 :
BK =	갈색
BU =	흑색
	청색