


E10083



전선연결이 가능한 소켓
SDOAT052--SFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[M]	10...30 DC
출력		
전기적 디자인		PNP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...80
보호등급		IP 65
기계적 데이터		
무게	[g]	63,2
크기	[mm]	48 x 30 x 65
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
너트 재질		PA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수

E10083



전선연결이 가능한 소켓

SDOAT052--SFKPG

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: PG 9

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x Ø 28 mm, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: PA



연결부

