


전선연결이 가능한 소켓

SDOAH042PLSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11510

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-30...80
------	------	----------

보호등급	IP 65
------	-------

기계적 데이터

크기	[mm]	20 x 34 x 32
----	------	--------------

재질	PA
----	----

모듈형 본체 재질	PA
-----------	----

너트 재질	PA
-------	----

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10090



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH042PLSFKPG

전기적 연결

터미널: ...0,5 mm²; 케이블 글랜드: PG 7

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: PA



연결부

