

E10094




전선연결이 가능한 소켓

SDOAH042ZDSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11510

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...30 DC

출력

전기적 디자인 PNP

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 36 x 20 x 31

재질 PA

모듈형 본체 재질 PA

너트 재질 아연 주조합, 니켈도금합

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당 1 갯수

E10094



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH042ZDSFKPG

전기적 연결

터미널: ...0,75 mm²; 케이블 글랜드: PG 7

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함



연결부

