

# E10096




## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040PLS0002E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E10915

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



### 전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...55 DC

### 작동 조건

주변온도 [°C] -40...90

보호등급 IP 67

### 기계적 데이터

크기 [mm] 15 x 15 x 42

재질 PUR

모듈형 본체 재질 PUR

너트 재질 PUR

### 비고

포장당 1 갯수

# E10096



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040PLS0002E03

### 전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: PUR



### 연결부

