

E10098




전선연결이 가능한 소켓

SDOAH041PLSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11510

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...30 DC

출력

전기적 디자인 PNP

작동 조건

주변온도 [°C] -30...80

보호등급 IP 65

기계적 데이터

크기 [mm] 20 x 34 x 32

재질 PA

모듈형 본체 재질 PA

너트 재질 PA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이 스위칭 상태 1 x LED, 황색

비고

포장당 1 갯수

E10098



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH041PLSFKPG

전기적 연결

터미널: ...0,5 mm²; 케이블 글랜드: PG 7

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: PA



연결부

